



Metrosep A Supp 17 - 250/4,0

6.01032.430

La Metrosep A Supp 17 - 250/4,0 combina una alta eficacia de separación con una buena relación calidad-precio, sin que resulte necesario utilizar un horno para columnas. El material base de poliestireno/divinilbenceno utilizado garantiza la larga vida útil de la columna. En esta columna se pueden resolver las tareas de separación complejas.

Partes/accesorios 6.01032.430

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 17 contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.01032.510	Metrosep A Supp 17 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 S-Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 17 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.01032.530	Metrosep A Supp 17 S-Guard - 50/4,0	
	La Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 17 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	