



Tapón roscado sin septo, d. i. 14,2 mm

6.02743.100

El tapón roscado sin septo puede usarse en combinación con la botella de PP, 50 mL (6.02743.030). El tapón con perforación (6.2743.070) puede introducirse en el orificio y cerrar la botella. Esto asegura un cierre perfecto, si se utiliza la aguja estándar (6.2846.010) en el 858 Professional Sample Processor.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1608.100	Botella PE 50 mL

Botella para el Extension Module Liquid Handling.



6.1627.000

Botella de PE, 125 mL para CI

La botella se utilizará en la dilución totalmente automática.



6.02743.030

Botella PP, 50 mL, 12 unidades

Las botellas de 50 mL están fabricadas en plástico polipropileno (PP) y pueden utilizarse para muestras, patrones, patrones de control y soluciones de lavado. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones de sala estéril o sala blanca. Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.070

Tapón con perforación

2000 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.2743.077

Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI

