



Zubehör-Kit: OMNIS IC L Module

6.05000.040


Partes/accesorios 6.05000.040

Order Number	Descripción	Cantidad
6.01805.500	FEP-Schlauch 1/8" RO - DEG, 1200 mm	2 PCS
		
6.01806.000	Capilar PEEK 0,18 mm d.i. / 2 m Para el uso en las vías de flujo de alta presión, p. ej., como capilar de precalentamiento para las columnas Metrosep Carb 2 en una versión de 2 mm (6.01090.2x0).	1 PCS
		
6.01831.100	PEEK-Kapillare DEG - HPP, 240/0.75 mm	2 PCS
		

6.01831.110

PEEK-Kapillare HPP - INJ, 160/0.5 mm


2 PCS



6.01831.140

PEEK-Kapillare INJ - COL, 180/0.18 mm


1 PCS



6.01831.180

PEEK-Kapillare, INJ-COL, 280/0.18 mm


1 PCS



6.02744.010

flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.


2 PCS



6.02837.040

Filterrohr


2 PCS



6.05801.310

Ablaufkit, L

1 PCS




6.1825.210

Bucle de muestras de PEEK 20 µL

2 PCS

Para válvula de inyección, con 2 tornillos de presión PEEK



6.2744.070

Tornillo de presión corto

2 PCS

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



6.2744.320

Acoplamiento PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS



Conecta los tubos de transferencia (M6) con capilares (UNF 10/32)