



Kit de accesorios de Workstation Module (2T/4P)

6.05001.210

Este kit de accesorios incluye todos los componentes requeridos para la configuración de tubería de dos bombas de lavado y dos bombas de aspiración en el módulo de bombeo del OMNIS Workstation Module (2T/4P). Entre esos componentes están también, además de los tubos prefabricados con conector Luer, cuatro abrazaderas de presión y tubos de bomba. En el set también se incluye una herramienta para facilitar la instalación de los conectores Luer.

Partes/accesorios 6.05001.210

Qt.	Order no.	Descripción
4 PCS	6.01801.020	Tubo de bomba Pharm-A-line para módulo de bombeo peristáltico

El tubo de bomba ya dispone de adaptadores que permiten montarlo directamente en la bomba peristáltica del módulo de bombeo. El tubo de bomba Pharm-A-line está diseñado para el transporte de soluciones acuosas y no acuosas y se debe utilizar conjuntamente con la abrazadera de presión blanca en el módulo de bombeo.



1 PCS

6.01805.100

Tubo de PTFE con Luer 60 cm

Tubo para la conexión del módulo de bombeo peristáltico 1 o 3 con el distribuidor (descarga) del módulo Pick&Place



3 PCS

6.01805.110

Tubo de PTFE con Luer 80 cm

Tubo para la conexión del módulo de bombeo peristáltico 2 o 4 con el distribuidor (aspiración) del módulo Pick&Place



4 PCS

6.01805.120

Tubo de PTFE con Luer 2,5 m

Tubo para la conexión de la bomba peristáltica del módulo de bombeo con el bidón



1 PCS

6.02621.030

Herramienta Luer

Esta herramienta facilita la instalación y el desmontaje de conexiones Luer-Lock. Se puede colocar sobre el conector Luer-Lock y, gracias a su forma, facilita la instalación de los tubos flexibles provistos de conectores Luer.



Mediante la abrazadera de presión, el tubo de bomba se asegura y se fija al módulo de bombeo "peristáltico".

