



Surfactode Resistant

6.0507.130

Este electrodo de tensioactivos debe utilizarse en combinación con un electrodo de referencia. Este electrodo de tensioactivos de larga duración puede utilizarse para la determinación de tensioactivos aniónicos y catiónicos y es fácil de limpiar. El electrodo es adecuado para:

- Titulaciones de tensioactivos en matrices no acuosas (incluido el cloroformo)
- Titulaciones de dos fases (pH 10)
- Muestras difíciles como lubricantes refrigerantes, aceites de perforación y corte, duchas con aceite

Partes/accesorios 6.0507.130

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



100 Stk

6.1236.020

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 con junta tórica.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.0750.100	Electrodo de referencia EIS LL Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión. Este electrodo de referencia es ideal para: • aplicaciones automatizadas • medidas de iones • titulaciones de tensioactivos El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, proporciona un flujo de electrolito constante y reproducible. Además, electrolito de referencia está gelificado para una mejor estabilidad de la señal. El sensor se suministra con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio, pero puede seleccionarse e intercambiarse libremente en función de su uso.	
6.0726.100	Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm) Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión, longitud de instalación de 10 cm. El esmerilado normal 14/15 permite una instalación sencilla y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. Este sensor se suministra sin llenado de electrolito.	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	