



Electrodo Cationic surfactant

6.0507.150

Este electrodo de tensioactivos debe utilizarse en combinación con un electrodo de referencia y es adecuado para, por ejemplo:

- Titulación de tensioactivos aniónicos en matrices acuosas
- Titulación de tensioactivos catiónicos en matrices acuosas

El electrodo muestra una excelente respuesta debido a los ionóforos inmovilizados en la membrana y está optimizado para tensioactivos catiónicos.

Partes/accesorios 6.0507.150

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



100 Stk

6.1236.020

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 con junta tórica.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.0750.100	Electrodo de referencia EIS LL Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión. Este electrodo de referencia es ideal para: • aplicaciones automatizadas • medidas de iones • titulaciones de tensioactivos El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, proporciona un flujo de electrolito constante y reproducible. Además, electrolito de referencia está gelificado para una mejor estabilidad de la señal. El sensor se suministra con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio, pero puede seleccionarse e intercambiarse libremente en función de su uso.	
6.0726.100	Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm) Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión, longitud de instalación de 10 cm. El esmerilado normal 14/15 permite una instalación sencilla y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. Este sensor se suministra sin llenado de electrolito.	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	