



Consumable Kit OMNIS para módulo de bombeo (2 canales)

6.05700.010

Cada uno con dos mangueras de bomba y sus correspondientes abrazaderas de presión de sustitución para el módulo de bombeo OMNIS. Con un Consumable Kit se pueden reequipar dos bombas peristálticas del módulo de bombeo.

Partes/accesorios 6.05700.010

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.01801.020	Tubo de bomba Pharm-A-line para módulo de bombeo peristáltico

El tubo de bomba ya dispone de adaptadores que permiten montarlo directamente en la bomba peristáltica del módulo de bombeo. El tubo de bomba Pharm-A-line está diseñado para el transporte de soluciones acuosas y no acuosas y se debe utilizar conjuntamente con la abrazadera de presión blanca en el módulo de bombeo.



2 PCS

6.02703.000

Abrazadera de presión blanca para módulo de
bombeo "peristáltico"

Mediante la abrazadera de presión, el tubo de bomba se asegura y se fija
al módulo de bombeo "peristáltico".

