



Actualización del módulo de bombas peristálticas WSM

6.05800.570

Este set contiene todos los componentes necesarios para la actualización de un OMNIS Workstation Module mediante la incorporación de 2 bombas. Este set puede emplearse para ampliar la cantidad de bombas, pasando de 0 a 2 bombas, o bien de 2 a 4 bombas, así como hace posible la limpieza eficaz de sensores y recipientes de muestras. Además de las bombas necesarias, este set incluye todos los tubos flexibles y bidones requeridos para equipar una bomba de aspiración y de lavado adicional.

Partes/accesorios 6.05800.570

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.01543.100

Punta de aspiración automática

Punta de aspiración para titulaciones OMNIS automatizadas.




1 PCS

6.01805.000

Conexión de tubo de FEP / M6 / 66,5 cm

Con protección contra la luz y la rotura



1 PCS

6.01805.010

Conexión de tubo de PTFE / M8 / 66,5 cm

Con protección contra la luz y la rotura.



1 PCS

6.05001.110

Kit de accesorios de Workstation Module (1T/2P)

Este kit de accesorios incluye todos los componentes requeridos para la configuración de tubería de una bomba de lavado y una bomba de aspiración en el módulo de bombeo del OMNIS Workstation Module (1T/2P). Entre esos componentes están también, además de los tubos prefabricados con conector Luer, dos abrazaderas de presión y tubos de bomba en cada uno. En el set también se incluye una herramienta para facilitar la instalación de los conectores Luer.



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



1 PCS

6.2709.070

Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.05700.010	Consumable Kit OMNIS para módulo de bombeo (2 canales) Cada uno con dos mangueras de bomba y sus correspondientes abrazaderas de presión de sustitución para el módulo de bombeo OMNIS. Con un Consumable Kit se pueden reequipar dos bombas peristálticas del módulo de bombeo.

