



Electrodo de referencia Ag/AgCl con KCl (longitud: 12,5 cm)

6.0726.107

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión, longitud de instalación de 10 cm.

El esmerilado normal 14/15 permite una instalación sencilla y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. Este sensor está prellenado con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito de referencia y electrolito intermedio.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.02105.000

Cordón de cable, longitud: 0,55 m

Cable de electrodo (1 clavija de banana de 4 mm, 1 clavija de banana de 2 mm) para conectar un electrodo de referencia separado a una entrada de medida analógica de un sistema de titulación OMNIS.



6.02105.010

Cordón de cable, longitud: 1,5 m

Cable de electrodo (1 clavija de banana de 4 mm, 1 clavija de banana de 2 mm) para conectar un electrodo de referencia separado a una entrada de medida analógica de un sistema de titulación OMNIS, longitud: 1,5 m.



6.1243.030

Diafragma para electrodos de ref.

Diafragma esmerilado de recambio para electrodos de referencia 6.0726.1XX y 6.0729.1XX



6.2106.020

Cordón de cable / 1 m / 2 x B

Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



6.2106.060

Cordón de cable / 2 m / 2 x B

Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)

