



Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 16,2 cm)

6.0729.110

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión y apantallamiento separado. Longitud de montaje: 13,8 cm.

Este electrodo de referencia es ideal para:

- aplicaciones automatizadas
- muestras no acuosas
- potenciometría diferencial

El esmerilado normal 14/15 permite un montaje sencillo y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la suciedad, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. El sensor se suministra sin llenado de electrolito.

Partes/accesorios 6.0729.110

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1243.030	Diafragma para electrodos de ref. Diafragma esmerilado de recambio para electrodos de referencia 6.0726.1XX y 6.0729.1XX	
6.2308.020	Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL) Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)	
6.2310.010	Electrolito KNO_3 -1 mol/L 250 mL Solución de electrolito KNO_3 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)	
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L en etilenoglicol (250 ml) Solución de electrolito TEABr (bromuro de tetraetilamonio en glicol etilénico), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$	

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



6.2129.010

Amplificador diferencial, enchufe macho F

Amplificador diferencial con enchufe macho F, para tituladores Titrandos (la fuente de alimentación debe pedirse por separado: 6.2117.000 Fuente de alimentación UE 230V/9V CA)

También está disponible como set completo: 6.5104.030 Amplificador diferencial / Enchufe macho F / 230V UE



6.02105.000

Cordón de cable, longitud: 0,55 m

Cable de electrodo (1 clavija de banana de 4 mm, 1 clavija de banana de 2 mm) para conectar un electrodo de referencia separado a una entrada de medida analógica de un sistema de titulación OMNIS.



6.02105.010

Cordón de cable, longitud: 1,5 m

Cable de electrodo (1 clavija de banana de 4 mm, 1 clavija de banana de 2 mm) para conectar un electrodo de referencia separado a una entrada de medida analógica de un sistema de titulación OMNIS, longitud: 1,5 m.

