



Sonda Raman de alto rendimiento para laboratorio (785 nm), 5 m


607510150

Módulo de sonda Raman de fibra óptica de alto rendimiento para laboratorio con botón disparador. Longitud de la fibra: 5 m.

Compatible con los modelos i-Raman NxG 785S y 785H.

Partes/accesorios 607510150

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	607510430	Tapa reguladora de distancia
		Tapa reguladora de distancia para eje de sonda Raman estándar para laboratorio.



Eje de sustitución para módulo de sonda Raman para laboratorio de 785 nm de excitación. Distancia de trabajo de 5,5 mm.

