



Metrosep A Supp 5 - 150/2,0

6.1006.220

La versión Microbore de Metrosep A Supp 5 - 150 destaca por sus excelentes propiedades de separación. El tamaño de partícula de 5 μm ayuda de manera decisiva a la eficacia de separación de esta columna. La Metrosep A Supp 5 - 150/2,0 ofrece la combinación óptima de selectividad y capacidad con la que se pueden solucionar de forma segura incluso complejas tareas de separación en poco tiempo. Las columnas de separación de 2 mm Metrosep A Supp 5 están hechas del mismo material que las columnas de separación de 4 mm correspondientes. La versión de 150 mm de este tipo de columna se utiliza para aplicaciones universales con un bajo consumo de eluyentes.

Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 5 Guard/2,0 protege eficazmente las versiones de 2 mm de las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se enrosca directamente en la columna de separación correspondiente prácticamente sin volumen muerto ("On Column Guard System"). La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 Guard/2,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.



La Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0 protege eficazmente las versiones de 2 mm de las columnas CI de aniones Metrosep A Supp 5 y 7 contra contaminaciones de la muestra o del eluyente.

Contiene el mismo material de separación que la Metrosep A Supp 5, también es de poliéter-éter-cetona y se une directamente a la columna de separación correspondiente mediante una conexión capilar. La columna de protección prolonga la vida útil de la columna analítica, prácticamente sin influir en su eficacia de separación cromatográfica. La A Supp 5 S-Guard/2,0 es muy recomendable por su precio económico y su fácil manejo.

