



Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0

6.1014.150

La columna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones orgánicas del eluyente. La columna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 ayuda a evitar las perturbaciones relacionadas con el eluyente en la base, sobre todo en los sistemas de gradientes. Está basada en un material polimérico. Por ese motivo, la columna Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 se puede utilizar tanto en sistemas de pH ácido como básico.

Partes/accesorios 6.1014.150

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

