



## Metrosep A Supp 10 - 250/4,0

6.1020.030

La columna de separación Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 está basada en un copolímero de poliestireno-divinilbenceno de alta capacidad, con un tamaño de partículas de solo 4,6 µm. La columna más larga de la familia A Supp 10 es la que ofrece la mayor selectividad y flexibilidad. En especial, se recomienda utilizar el MSM-HC para realizar cromatogramas de larga duración. En esta columna de separación también es posible modificar la temperatura, el flujo y la composición del eluyente para realizar separaciones de aniones de los más diferentes tipos.

La Metrosep A Supp 10 - 250/4,0 posee una capacidad muy alta. Es apropiada para muestras de elevada fuerza iónica, para tareas de separación complejas y para análisis de muestras con grandes diferencias de concentración entre los componentes individuales.

### Partes/accesorios 6.1020.030

| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1020.500 | Metrosep A Supp 10 Guard/4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|            | <p>La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se atornilla directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.</p> |                                                                                       |
| 6.1020.510 | Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|            | <p>La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 10 contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.</p>                                                                                |                                                                                       |
| 6.1020.520 | Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|            | <p>La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0 es la variante de alta capacidad de la Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |