




Optrode

6.1115.000

Sensor óptico para titulaciones fotométricas con ocho longitudes de onda disponibles. La longitud de onda se puede cambiar por software (a partir de tiamo 2.5) o con un imán. El mango de vidrio es totalmente resistente a los disolventes y fácil de limpiar. El sensor permite ahorrar espacio y es adecuado, por ejemplo, para:

- Titulaciones no acuosas según USP o EP
- Determinaciones de grupos carboxilos finales
- TAN/TBN según ASTM D974
- Determinación de sulfato
- Fe, Al, Ca en cemento
- Dureza del agua
- Sulfato de condroitina según USP

El sensor no es adecuado para determinar las concentraciones midiendo la intensidad del color (colorimetría).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.02109.000 Cable adaptador OMNIS

Este cable adaptador de enchufe hembra F a enchufe macho P es apto para la conexión de un sensor sin sensor de temperatura con cable fijo (por ejemplo, de un Optrode o un Solvotrode easyClean) en el módulo de medida analógico de OMNIS.



6.02117.000 Fuente de alimentación USB de 5 V / 2,1 A

Cargador USB para 946 Portable VA Analyzer.

Fuente de alimentación para la alimentación eléctrica del 6.1115.100 Optrode en caso de que no haya disponible ningún conector USB en un aparato Metrohm (como sucede en aparatos más antiguos).

