




Cable RS-232, 2 m, 25 polos D – sub 25

6.2125.100

Cable de prolongación RS-232 (1:1). Con blindaje especial contra campos electromagnéticos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2125.020	Cable de conexión RS-232, 3 m, 25 polos – 25 polos Para conexión Interface Metrohm RS-232 - impresora Seiko DPU-41X o balanzas AND o Mettler (opción 011, 012). Para 691, 692, 713 pH Meters, Titrino o 737 KF Coulometer. Cable de prolongación RS 232 (1:1). Blindaje especial contra interferencias electromagnéticas.

