

1 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1543.060

Punta / Rosca M6

Punta con rosca M6. Junto con el capilar 6.1805.160 y el tapón articulado 6.1446.030, forman la punta de bureta completa 6.1537.010.



1 PCS

6.1543.200

Punta de titulación / Rosca M6

Punta de titulación con válvula antidifusión.



1 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit



1 PCS

6.1805.100

Tubo de FEP / M6 / 40 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1829.010

Tubo de aspiración de FEP / M6 / 0.25 m

Con rosca M6. Para Unidades de dosificación



1 PCS

6.2008.030

Carcaj de punta de bureta para 807 Dosing Unit

Junto con el soporte de carcaj 6.2008.050, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2008.050

Soporte de recipiente de almacenamiento para 807 Dosing Unit

Junto con el carcaj de punta de bureta 6.2008.030, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2244.020

Placas indicadoras para unidad intercambiable
inteligente

Juego de 10 unidades, en diferentes colores



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



0 PCS

6.2803.000

Grasa (1 oz)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver
6.2713.XXX



1 PCS

6.2803.010

Grasa (2 g)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver
6.2713.XXX




Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1608.030	Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45	
6.1608.040	Botella de PE / 1000 mL / GL 45 Para Unidades intercambiables. Botella de soluciones auxiliares.	
6.1608.050	Botella de secado horno / 100 mL / GL 45	
6.1618.000	Adaptador de rosca / 32 mm en GL 45 Adaptador para botellas con rosca de 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) en GL45	

6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45


Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



6.1618.010

Adaptador de rosca / 28 mm en GL 45

Adaptador para botellas con rosca de 28 mm (Fisher...) en GL45



6.1618.050

Adaptador de rosca / 40 mm en GL 45

Adaptador para botellas con rosca de 40 mm en GL45.



6.1618.060

Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior

Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con brida elevada



6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



6.1608.060

Botella / 100 mL



6.1808.280

Adaptador para el puerto 4 de la 807 Dosing Unit, M6 interior

Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con un tubo FEP / M6.



6.1574.210

Elemento del cilindro vidrio 10 mL

Elemento del cilindro de vidrio, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 807 Dosing Unit de 10 mL.

