



Juego de accesorios CI: eluyente adicional en el eluyente Production Module

6.5330.090

Set de accesorios para eluyente Production Module. Contiene todos los elementos para la ampliación de un eluyente. El sensor de nivel debe solicitarse en conformidad con el uso.

Partes/accesorios 6.5330.090

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1602.160	Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



1 PCS

6.1618.050

Adaptador de rosca / 40 mm en GL 45

Adaptador para botellas con rosca de 40 mm en GL45.



1 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



1 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



1 PCS

6.1624.000

Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.



1 PCS

6.1626.000

Adaptador para botella GL 45 para sensor de nivel

Este adaptador para botella, equipado con sensores 6.2769.XXX, indica EMPTY o FULL mediante unos sensores de nivel para botellas y bidones.



4 PCS

6.1805.530

Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.280

Adaptador para el puerto 4 de la 807 Dosing Unit,
M6 interior

Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con
un tubo FEP / M6.



1 PCS

6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



1 PCS

6.1819.100

Tubo de aspiración FEP para botella de 2 L

Tubo de aspiración para el adaptador para botella con conector M6. Para
elaboración de eluyentes.



1 PCS

6.1819.110

Tubo de aspiración FEP para bidón

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para
elaboración de eluyentes.




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2151.060

Cable para Level Control y Eluent Production Module

Cable de conexión para sensor y Level Control o Eluente Production Control.



1 PCS

6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



1 PCS

6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL sin accesorios

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.





Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2769.000	Sensor FULL para sensor de nivel	
6.2769.100	Sensor EMPTY para sensor de nivel para botellas de 1 L	
6.2769.110	Sensor EMPTY para sensor de nivel para botellas de 2 L	
6.2769.120	Sensor EMPTY para sensor de nivel para bidones de 10 L	