



Etiquetas adhesivas en continuo para TX-900MH

6.9001.080

Rollo de papel autoadhesivo para impresora de matriz TX-900MH

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

2.143.0200

Impresora de matriz TX-900MH

Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titulador (+)
- 877 / 848 Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 899 Coulometer (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)



(+) El cable está incluido en el suministro básico

6.9002.070

Cinta de color para impresora de matriz TX-900MH



6.9001.070

Rollo de papel para TX-900MH

Rollo de papel para impresora de matriz TX-900MH

