



OMNIS Workstation Module (1T/2P)

2.1024.0020

Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte un poste de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons et deux pompes pour le nettoyage automatique (rinçage et aspiration) de récipients d'échantillons et de capteurs. Le poste de travail réceptionne le bécher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans le bécher de stockage du poste de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé.

Contenu de la livraison 2.1024.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte un poste de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons et deux pompes pour le nettoyage automatique (rinçage et aspiration) de récipients d'échantillons et de capteurs. Le poste de travail réceptionne le béccher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans le béccher de stockage du poste de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé.




Pointe d'aspiration pour les titrages OMNIS automatisés.



Adaptateur pour le tuyau d'écoulement sur les modules Pick&Place et ceux de pompe dans l'OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.01805.010

Connexion tubulaire PTFE / M8 / 66,5 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.02705.000

Passage pour tuyaux et câbles

Pour agencer les tuyaux et les câbles entre le module Pick&Place et le titreur



1 STK

6.05001.110

Kit d'accessoires WSM (1T/2P)

Ce kit d'accessoires comprend tous les composants nécessaires à la constitution du tuyau d'une pompe de rinçage et d'aspiration sur le module de pompe de l'OMNIS Workstation Module (1T/2P). En plus de tuyaux préconfectionnés avec connecteur Luer, il contient deux pinces de serrage et deux tuyaux de pompe. Le kit contient également un outil pour faciliter la mise en place des raccords Luer.



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1621.100

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.




Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01403.000	Tête de titrage 6xNS14 / 3xNS9 (P&P) Tête de titrage avec 6 orifices NS14 et 3 NS9 pour une utilisation dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Tête de titrage 4xM10 (P&P) Tête de titrage avec 4 orifices M10 pour une utilisation dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Tête de titrage 4xM10 pour KFT (P&P) Tête de titrage avec 4 orifices M10 pour le titrage Karl Fischer dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec 4 embouts filetés M10 et des bouchons.	
6.01403.030	Tête de titrage 3xNS14 / 4x6,4 mm (P&P) Tête de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des béchers de 120 mL dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec 2 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage et d'aspiration.	

6.01403.040 Tête de titrage 2xNS14 (P&P)

Tête de titrage avec 2 orifices NS14 à utiliser dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place et 3 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage. Un tuyau d'aspiration est déjà rétracté dans la tête de titrage.



6.01403.050 Tête de titrage pour KFT avec pointes de burette renforcées (P&P)

Tête de titrage pour le titrage Karl Fischer dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place. La tête de titrage offre, outre deux pointes anti-diffusion renforcées, un orifice pour l'utilisation d'un broyeur (Polytron 1300D) ou d'un agitateur à hélice.



6.01403.060 Tête de titrage 3xNS14/4x6,4 mm pour bécher d'échantillon de 200 mL à usage unique (P&P)

Tête de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des béchers en PP de 200 mL à usage unique (6.1459.310) ou des godets de 150 mL (de forme haute et sans bec verseur) dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec deux pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage et d'aspiration.



6.01404.020 Adaptateur pour bécher d'échantillon de 200 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 200 mL dans le chariot des modules Pick&Place.



6.01404.030 Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 120 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 120 mL dans le chariot des modules Pick&Place



6.01404.040 Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 75 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 75 mL dans le chariot des modules Pick&Place



6.01404.050 Adaptateur pour bécher d'échantillon de 150 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 150 mL dans le chariot des modules Pick&Place.



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

Agitateur à tige pour le raccordement direct à l'OMNIS Sample Robot avec câble à montage fixe (2,5 m).



6.05800.540 Mise à niveau module Pick&Place WSM

Cet ensemble comporte tous les composants pour étendre un OMNIS Workstation Module (1T/0P) ou (1T/2P) existant d'un deuxième poste de travail. Cette extension permet de doubler le débit d'échantillons.



6.05800.560 Mise à niveau agitateur WSM

Cet ensemble comporte tous les composants pour équiper un poste de travail d'un OMNIS Workstation Module d'un agitateur magnétique.



6.05800.570 Mise à niveau module de pompe péristaltique WSM

Cet ensemble comprend tous les composants nécessaires à la mise à niveau d'un OMNIS Workstation Module de 2 pompes. L'ensemble peut être utilisé avec une extension de 0 à 2 pompes et de 2 à 4 pompes et permet un nettoyage efficace des capteurs et des récipients d'échantillons. En plus des pompes nécessaires, tous les tuyaux et bidons requis pour équiper une autre pompe de rinçage et d'aspiration sont compris dans l'ensemble.



6.02700.020 Plaque de connexion du WSM

Cette plaque de connexion relie 2 OMNIS Workstation Module sur 1 Sample Robot WSM M ou L et leur confère ainsi une stabilité supplémentaire.



6.05700.010 Kit de consommables OMNIS Module de pompe (bicanal)

Deux tuyaux de pompe avec les pinces de serrage correspondantes de rechange dans un OMNIS Module de pompe. Deux pompes péristaltiques du module de pompe peuvent être ré-équipées avec ce kit de consommables.



6.05001.110 Kit d'accessoires WSM (1T/2P)

Ce kit d'accessoires comprend tous les composants nécessaires à la constitution du tuyau d'une pompe de rinçage et d'aspiration sur le module de pompe de l'OMNIS Workstation Module (1T/2P). En plus de tuyaux préconfectionnés avec connecteur Luer, il contient deux pinces de serrage et deux tuyaux de pompe. Le kit contient également un outil pour faciliter la mise en place des raccords Luer.



6.01462.010 Adaptateur de tête de titrage

Cet adaptateur permet d'utiliser des têtes de titrage de la génération Sample Processor (814/815/855) sur des passeurs d'échantillons avec têtes de titrage vissables.

