



Imprimante pour papier normal, largeur du rouleau 58 mm (40 caractères), entrée série RS 232C (DB9). U = 100...240 V, 50/60 Hz.

Contenu de la livraison 2.140.0200

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.140.0200	Imprimante à impact CUSTOM DP40-S4N Imprimante pour papier normal, largeur du rouleau 58 mm (40 caractères), entrée série RS 232C (DB9). U = 100...240 V, 50/60 Hz.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2125.130	Câble de connexion RS-232, 1.8 m, prise DB25 – fiche DB9 Pour la connexion Metrohm interface RS-232 (DB25) - Imprimante Custom DP40 ou Balance Mettler PG 5200.	
6.2134.110	Câble de connexion RS-232 prise DB9 – fiche DB9 Pour la connexion Metrohm interface RS-232 (DB9) - Imprimante Custom DP40. Pour Titrinos ou 756/831 KF Coulometer. Câble de rallonge RS-232 (1:1)	