



Imprimante matricielle TX-900MH

2.143.0200

Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/titreur (+)
- 877/848 Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 865/876 Dosimat plus (6.2151.100 requis en complément)
- 862 Compact Titrosampler (6.2151.100 requis en complément)
- 870 KF Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 899 Coulometer (6.2151.100 requis en complément)

(+) câble fourni

Contenu de la livraison 2.143.0200

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK	1.143.0200	Imprimante matricielle TX-900MH
-------	------------	---------------------------------

Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

900 Touch Control

915 KF Ti-Touch

916 Ti-Touch

917 Coulometer

877 / 848 Titrino plus

865 / 876 Dosimat plus

91X Meter (câble 6.2151.140)

Eco Dosimat

Eco Titrator

Eco Coulometer

862 Compact Titrosampler

870 KF Titrino plus

899 Coulometer



2 STK	6.9001.070	Rouleau de papier pour TX-900MH
-------	------------	---------------------------------

Rouleau de papier pour imprimante matricielle TX-900MH



1 STK	6.9002.070	Ruban encreur pour imprimante matricielle TX-900MH
-------	------------	--



1 STK

6.2151.140

Câble en Y USB fiche A - USB fiche B - Mini fiche B

Câble en Y pour raccorder une imprimante USB aux pH/conductimètres 912 / 913 / 914. Ce câble permet de relier en même temps une imprimante et le bloc d'alimentation secteur à l'appareil de mesure.



1 STK

6.2134.040

Câble de connexion RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

Pour connecter une interface RS-232 de Metrohm à un PC. Pour les Titrino, Titrino plus et 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB-Box



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.9002.070	Ruban encreur pour imprimante matricielle TX-900MH	
6.9001.070	Rouleau de papier pour TX-900MH Rouleau de papier pour imprimante matricielle TX-900MH	
6.2151.100	Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A Pour la connexion d'appareils USB	
6.9001.080	Étiquette adhésive en continu pour TX-900MH Rouleau de papier autocollant pour imprimante matricielle TX-900MH	