



728 Magnetic Swing-out Stirrer sans statif, 110 V US

2.728.0021

Pour le montage sur une potence de 10 mm de diamètre; sans embase (resp. support) et sans potence; avec bloc d'alimentation 6.2119.020. U = 100...120 V, fiche US.

Contenu de la livraison 2.728.0021

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.728.0010	728 Stirrer sans support
		Pour montage sur une potence de diamètre 10 mm; sans embase (resp. support) et sans potence; sans bloc d'alimentation, avec câble attaché.



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2117.020

Bloc d'alimentation secteur UE 220 V / 9 V CC

Sans câble ni fiche secteur, avec prise standard IEC (C14). Entrée : 220... 240 V CA Pour agitateur 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand ou Spectrosense. Sortie : 9 V CC / 0,2 A.

