



728 Magnetic Stirrer avec statif, 110 V US

2.728.0031

Avec embase et potence 6.2026.010; avec bloc d'alimentation 6.2119.020. U = 100...120 V, fiche US.

Contenu de la livraison 2.728.0031

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.728.0010	728 Stirrer sans support
		Pour montage sur une potence de diamètre 10 mm; sans embase (resp. support) et sans potence; sans bloc d'alimentation, avec câble attaché.



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.




1 STK

6.2026.010

Console statif avec potence

Complète, avec potence, longueur totale 42 cm. Pour Agitateur magnétique pivotant 649, 728 seul (sans Dosimate)



1 STK

6.2117.020

Bloc d'alimentation secteur UE 220 V / 9 V CC

Sans câble ni fiche secteur, avec prise standard IEC (C14). Entrée : 220... 240 V CA Pour agitateur 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand ou Spectrosense. Sortie : 9 V CC / 0,2 A.

