



802 Stirrer, 110 V US

2.802.0011

Agitateur à hélice avec bloc d'alimentation pour connecteur US 110 V, avec bague de commande et régulateur de vitesse de rotation.

Contenu de la livraison 2.802.0011

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.802.0010	802 Stirrer (agitateur à hélice) pour 727 Ti Stand
		Agitateur à hélice, y compris régulateur de vitesse de rotation séparé 6.2137.000 et hélice d'agitation 6.1909.010.



1 STK

6.1909.010

Tige d'agitation / 87 mm

Hélice d'agitation, longueur à partir du bord inférieur du rodage: 96 mm.
Utilisée dans les béchers avec Agitateur à hélice 722, 802



1 STK

6.1910.000

Anneau de réglage

Pour unité de réglage 6.2137.000 de l'agitateur à hélice (722, 803) ou du
727 Ti Stand lorsqu'il est utilisé avec un porte-électrodes autre que
6.2021.030



1 STK

6.2117.020

Bloc d'alimentation secteur UE 220 V / 9 V CC

Sans câble ni fiche secteur, avec prise standard IEC (C14). Entrée : 220...
240 V CA Pour agitateur 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand ou
Spectrosense. Sortie : 9 V CC / 0,2 A.



1 STK

6.2137.000

Régulateur pour 722/727

Pour 722 Stirrer (agitateur à hélice) ou 727 Ti Stand

