



802 Stirrer, 220 V UE

2.802.0014

Agitateur à tige pour le 727 Titration Stand. Avec bloc d'alimentation pour connecteur UE 220 V, avec bague de commande et régulateur de vitesse de rotation.

Contenu de la livraison 2.802.0014

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.802.0010	802 Stirrer (agitateur à hélice) pour 727 Ti Stand
		Agitateur à hélice, y compris régulateur de vitesse de rotation séparé 6.2137.000 et hélice d'agitation 6.1909.010.



1 STK

6.1909.010

Tige d'agitation / 87 mm

Hélice d'agitation, longueur à partir du bord inférieur du rodage: 96 mm.
Utilisée dans les béchers avec Agitateur à hélice 722, 802



1 STK

6.1910.000

Anneau de réglage

Pour unité de réglage 6.2137.000 de l'agitateur à hélice (722, 803) ou du
727 Ti Stand lorsqu'il est utilisé avec un porte-électrodes autre que
6.2021.030



1 STK

6.2117.020

Bloc d'alimentation secteur UE 220 V / 9 V CC

Sans câble ni fiche secteur, avec prise standard IEC (C14). Entrée : 220...
240 V CA Pour agitateur 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand ou
Spectrosense. Sortie : 9 V CC / 0,2 A.



1 STK

6.2137.000

Régulateur pour 722/727

Pour 722 Stirrer (agitateur à hélice) ou 727 Ti Stand

