




819 Advanced IC Detector (PEEK)

2.819.0110

Détecteur de conductivité d'excellente qualité pour les mesures avec ou sans suppression chimique. Stabilité de la température supérieure à 0.01 °C. Blindage par cage Faraday. Séparation entre partie humide et électronique. Suppression électronique. Version en PEEK.

Contenu de la livraison 2.819.0110

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.732.0110	Détecteur CI 732
		Détecteur de conductivité d'excellente qualité pour les mesures avec ou sans suppression chimique. Stabilité de la température supérieure à 0.01 °C. Blindage par cage Faraday. Séparation entre partie humide et électronique. Suppression électronique. Version en PEEK.



1 STK

1.819.0010

819 Advanced IC Detector (métal)

Détecteur de conductivité d'excellente qualité pour les mesures avec ou sans suppression chimique. Stabilité de la température supérieure à 0.01 ° C. Blindage par cage Faraday. Séparation entre partie humide et électronique. Suppression électronique. Version en acier inoxydable.



1 STK

6.2125.090

Câble RS-232, 1 m, 25 pôles D – sub 25

Câble de rallonge RS-232 (1:1). Avec blindage spécial.



1 STK

6.2125.110

Câble de connexion RS-232, 3 m, 25 pôles – 9 pôles

Pour la connexion interface Metrohm RS-232 - PC. Pour pH Mètres, Titrinos, Coulomètres KF, VA Trace Analyzer.



1 STK

6.2248.000

Etiquette magnétique pour désignation des appareils

Pour appareils CI



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2134.140	Câble de connexion 771 (analogique) - 819 Connexion du signal analogue au signal de départ sur le 771

