




843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA

2.843.0040

La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b cher de mesure dans des syst mes VA et CVS semi-automatis s ou enti rement automatis s   l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltamp rom trie dispose de tous les accessoires n cessaires au rin age automatique et au vidage du b cher de mesure.

Contenu de la livraison 2.843.0040

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.843.0020

843 Pump Station (membrane)

La 843 Pump Station (membrane) dispose de deux pompes à membrane intégrées. Elles peuvent, au choix, être commandées directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote» ou de manière manuelle par pression de bouton.



4 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1456.210

Vase de mesure 10-90 mL

Récipient de mesure pour systèmes VA automatisés.



1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



1 STK

6.1805.020

Tuyau en FEP / M6 / 52 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.180

Tuyau en FEP / M6 / 16 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



4 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



2 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA



4 STK

6.1820.010

Adaptateur 1/8" conduite de gaz / filetage M6

Pour le raccordement d'une conduite de gaz 1/8" sur un type de filetage M6.



1 STK

6.1828.020

Connecteur de tuyau quintuple M6 pour bidon

Pour raccorder jusqu'à 5 tuyaux



1 STK

6.1829.020

Tuyau d'aspiration FEP / M6 / 0.5 m

Pour unités de dosage




1 STK

6.2141.280

Câble de connexion 843 Pump Station - 797 VA
Computrace

Câble pour la connexion «remote» du 797 VA Computrace avec la 843
Pump Station.



1 STK

6.2621.000

Clé à molette

Ouverture maximale: 20 mm. Pour appareils CI



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1621.100	Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.	
6.1801.120	Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m	
6.1808.010	Pièce de couplage 2xM6 2 filetages extérieurs M6. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour 676 Sample Changer	
6.1812.000	Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m	

6.1820.020

Adaptateur M10/M6

Pièce de connexion à filetage M10 pour tuyaux 6.1812.XXX et à filetage M6 pour tuyaux 6.1805.XXX.



6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.

