



843 Membrane Pump Station pour systèmes Professional VA/CVS

2.843.0240

La 843 Membrane Pump Station permet le rinçage et le vidage automatiques du bécher de mesure dans des systèmes Professional VA/CVS semi-automatisés ou entièrement automatisés. Elle dispose de deux pompes à membrane intégrées, qui peuvent être commandées par le signal remote.

La variante pour la voltampérométrie (VA) et la voltampérométrie cyclique inverse (CVS) dispose de tous les accessoires nécessaires au rinçage et au vidage automatiques du bécher de mesure.

Contenu de la livraison 2.843.0240

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.843.0020

843 Pump Station (membrane)

La 843 Pump Station (membrane) dispose de deux pompes à membrane intégrées. Elles peuvent, au choix, être commandées directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote» ou de manière manuelle par pression de bouton.



4 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



4 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



2 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA



1 STK

6.1819.110

Tuyau d'aspiration FEP pour bidon

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour bidon avec raccord M6. Pour la fabrication des éluants.



4 STK

6.1820.010

Adaptateur 1/8" conduite de gaz / filetage M6

Pour le raccordement d'une conduite de gaz 1/8" sur un type de filetage M6.



1 STK

6.1828.020

Connecteur de tuyau quintuple M6 pour bidon

Pour raccorder jusqu'à 5 tuyaux



1 STK

6.1829.070

Set de tuyaux pour appareils Professional VA/CSV

Set de tuyaux pour la tête de mesure des appareils Professional VA/CSV. Comprend 4 tuyaux FEP avec connecteur M6, pointe amincie et protection contre le flambage (2 x 82 mm de longueur et 2 x 110 mm de longueur).



1 STK

6.2621.000

Clé à molette

Ouverture maximale: 20 mm. Pour appareils CI



1 STK

6.2053.000

Agrafe pour câble

Agrafe pour câble pour fixer les câbles



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2141.300	Câble «remote» 843-814/815 Câble «remote pour la connexion directe d'une 843 Pump Station aux prises pour pompes des Sample Processors 814 et 815	
6.2141.200	Câble 732/819(remote)-733/820(fill/inject) Câble de connexion Détecteur CI (remote) vers Advanced Separation Center (fill/inject)	
6.2148.010	Remote Box MSB Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.	