



849 Level Control, surveillance de niveau exempt de métal (pour flacon)

2.849.0030

Équipement supplémentaire pour la « Inline Eluent Preparation » automatique et pour contrôler le niveau de remplissage dans des flacons d'éluants ou de solutions auxiliaires à distance. L'unité 849 Level Control prévient la marche à sec des pompes ou le débordement avec le capteur « FULL Sensor » disponible en option. Le capteur fourni « EMPTY Sensor » est adapté pour une utilisation avec des solutions, des solvants et des suspensions aqueuses, la longueur des tiges est prévue pour la bouteille d'éluant de 2 L.

Le capteur exempt de métal peut s'utiliser dans des solutions à très faible conductivité. Il convient donc aussi à une mise en œuvre en chromatographie ionique, pour l'eau ultrapure notamment.

Contenu de la livraison 2.849.0030

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.849.0020

849 Level Control, surveillance de niveau exempt de métal (pour bidon)

Équipement supplémentaire pour les appareils Metrohm. Pour la surveillance des niveaux de remplissage dans des bidons des solutions d'éluants, auxiliaires ou de déchets via remote. L'unité 849 Level Control prévient la marche à sec des pompes et/ou le débordement des bidons. Elle convient à une utilisation dans des solutions aqueuses, des solvants et des suspensions.

Le capteur exempt de métal peut s'utiliser dans des solutions à très faible conductivité. Il convient donc aussi à une mise en œuvre en chromatographie ionique.



1 STK

6.1619.000

Tube d'adsorption pour 807 Dosing Unit



1 STK

6.2151.060

Câble pour Level Control et Eluent Production Module

Câble de connexion pour capteur et Level Control, resp. Eluent Production Module.



1 STK

6.1626.000

Adaptateur de siphon pour bouteille GL 45 pour capteur de niveau

Cet adaptateur de siphon pour bouteille, équipée des capteurs 6.2769. XXX, constitue les capteurs de niveau EMPTY ou FULL, resp., pour bouteilles et bidons.



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.



1 STK

6.2769.110

Capteur EMPTY pour capteur de niveau pour flacons
de 2 L

Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau EMPTY pour flacons de 2 L. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'aspiration et deux supports pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2769.000	Capteur FULL pour capteur de niveau	
	Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau FULL pour flacons de 1 L et 2 L ou pour bidons. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'introduction et un support pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.	
6.2769.100	Capteur EMPTY pour capteur de niveau pour flacons de 1 L	
	Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau EMPTY pour flacons de 1 L. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'aspiration et deux supports pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.	
6.2769.120	Capteur EMPTY pour capteur de niveau pour bidons de 10 L	
	Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau EMPTY pour bidons de 10 L. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'aspiration et deux supports pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.	