



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber 9 Channels

2.928.0230

Le NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber représente la nouvelle génération de systèmes d'analyse pour process capables d'analyses en temps réel dans l'industrie des produits pharmaceutiques et chimiques. Des mesures non-destructives et exactes des liquides clairs sont directement réalisées dans la ligne de production ou dans une cuve de réacteur. Jusqu'à 9 sondes et/ou cellules d'écoulement peuvent être connectées à l'appareil d'analyse. Chacun des 9 canaux peut être configuré indépendamment des autres dans le logiciel. Les monofibres optiques permettent aux 9 points de mesure de se situer à une distance de 100 mètres maximum de l'analyseur de process XDS NIR.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7440.170

NIRS Singlefiber conducteur à fibres optiques, 2 m


Conducteur à fibres optiques monocanal de 2 m de longueur destiné au NIRS Process Analyzer



6.7450.090

NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour appareil de process, diamètre de 1 pouce, chanfreiné à 45°


NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour appareil de process avec diamètre de 1 pouce et angle de 45°



6.7450.080

NIRS standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour appareil de process avec un diamètre de sonde de 0,5 pouce


NIRS standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour appareil de process avec un diamètre de sonde de 0,5 pouce



6.7440.480

NIRS Process, boîtier de communication E/S

Boîtier de communication E/S pour appareils de process à 24 canaux analogiques et 24 canaux numériques



6.7450.070

NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour
appareil de process, diamètre de 1 pouce

NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour
appareil de process avec un diamètre de sonde de 1 pouce

