



NIRS XDS Process Analyzer – DirectLight /NonContact-Single point

2.928.0310

Basé sur la technologie proche infrarouge NIR XDS, le NIRS XDS Process Analyzer – DirectLight /NonContact appartient à la dernière génération d'analyseurs de process sans contact délivrant des analyses en temps réel au-dessus d'une bande de convoyage, d'une toile ou d'une feuille. Des mesures non-destructives et exactes sont réalisées sur pratiquement tous les produits solides en déplacement.


Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7450.090

NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour
appareil de process, diamètre de 1 pouce, chanfreiné à 45°


NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour
appareil de process avec diamètre de 1 pouce et angle de 45°



6.7450.080

NIRS standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour appareil
de process avec un diamètre de sonde de 0,5 pouce


NIRS standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour appareil
de process avec un diamètre de sonde de 0,5 pouce



6.7440.480

NIRS Process, boîtier de communication E/S

Boîtier de communication E/S pour appareils de process à 24 canaux
analogiques et 24 canaux numériques



6.7450.070

NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour
appareil de process, diamètre de 1 pouce

NIRS Standard de réflectance à 99 % et de longueur d'onde pour
appareil de process avec un diamètre de sonde de 1 pouce

