




941 Eluent Production Module

2.941.0010

Le 941 Eluent Production Module fabrique automatiquement un éluant. Il permet de travailler en continu sans aucune intervention manuelle et garantit des temps de rétention stables. Il se combine avec tous les appareils CI de Metrohm et est contrôlé par MagIC Net.

Contenu de la livraison 2.941.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.941.0010	941 Eluent Production Module

Le 941 Eluent Production Module fabrique automatiquement un éluant. Il permet de travailler en continu sans aucune intervention manuelle et garantit des temps de rétention stables. Il se combine avec tous les appareils CI de Metrohm et est contrôlé par MagIC Net.



1 STK

1.800.0030

800 Dosino (câble de 1,5 m de longueur)

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 1,5 m).



1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



1 STK

6.1618.050

Adaptateur de filetage 40 mm à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage 40 mm à GL45.



1 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



1 STK

6.1621.100

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.



1 STK

6.1624.000

Adaptateur RN 14 pour tuyaux d'adsorption 6.1619.
XXX

Adaptateur RN 14. Pour tuyau d'adsorption 6.1619.010 dans le Dilution
Sample Processor.



1 STK

6.1626.000

Adaptateur de siphon pour bouteille GL 45 pour
capteur de niveau

Cet adaptateur de siphon pour bouteille, équipée des capteurs 6.2769.
XXX, constitue les capteurs de niveau EMPTY ou FULL, resp., pour
bouteilles et bidons.



4 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.280

Adaptateur 807 Dosing Unit port 4, M6 intérieur

Adaptateur pour l'utilisation du port 4 de la 807 Dosing Unit pour la
connexion avec un tuyau FEP/M6.



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.



1 STK

6.1819.100

Tuyau d'aspiration FEP pour flacon de 2 L

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour flacon avec raccord M6. Pour la fabrication des éluants.



1 STK

6.1819.110

Tuyau d'aspiration FEP pour bidon

Tuyau d'aspiration pour adaptateur de siphon pour bidon avec raccord M6. Pour la fabrication des éluants.



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2151.060

Câble pour Level Control et Eluent Production Module

Câble de connexion pour capteur et Level Control, resp. Eluent Production Module.



1 STK

6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



1 STK

6.2769.000

Capteur FULL pour capteur de niveau

Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau FULL pour flacons de 1 L et 2 L ou pour bidons. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'introduction et un support pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.



1 STK

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2769.100	Capteur EMPTY pour capteur de niveau pour flacons de 1 L	
	Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau EMPTY pour flacons de 1 L. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'aspiration et deux supports pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.	
6.2769.110	Capteur EMPTY pour capteur de niveau pour flacons de 2 L	
	Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau EMPTY pour flacons de 2 L. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'aspiration et deux supports pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.	
6.2769.120	Capteur EMPTY pour capteur de niveau pour bidons de 10 L	
	Ce capteur monté dans l'adaptateur de siphon pour flacon 6.1626.000 constitue le capteur de niveau EMPTY pour bidons de 10 L. Il comporte deux tiges de capteur, un tuyau d'aspiration et deux supports pour fixer le tuyau sur l'une des tiges de capteur.	
6.5330.090	Équipement CI : éluant supplémentaire sur l'Eluent Production Module	
	Jeu d'accessoires pour l'Eluent Production Module. Il comprend toutes les pièces nécessaires à l'extension avec un éluant. Le capteur de niveau doit être commandé en fonction de l'utilisation.	

6.1626.000

Adaptateur de siphon pour bouteille GL 45 pour capteur de niveau

Cet adaptateur de siphon pour bouteille, équipée des capteurs 6.2769. XXX, constitue les capteurs de niveau EMPTY ou FULL, resp., pour bouteilles et bidons.



6.2151.060

Câble pour Level Control et Eluent Production Module

Câble de connexion pour capteur et Level Control, resp. Eluent Production Module.

