



942 Extension Module Vario Prep 2

2.942.0020

Le 942 Extension Module Vario Prep 2 est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il multiplie les possibilités de la préparation des échantillons inline et du LQH dans les systèmes Professional IC Vario.

Applications typiques

- Dialyse inline dans les systèmes Vario à deux canaux
- Dialyse inline dans les systèmes sans passeur d'échantillons
- Techniques de coupe et avec arbre de colonne

Contenu de la livraison 2.942.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Le 942 Extension Module Vario Prep 2 est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il multiplie les possibilités de la préparation des échantillons inline et du LQH dans les systèmes Professional IC Vario.



Applications typiques

- Dialyse inline dans les systèmes Vario à deux canaux
- Dialyse inline dans les systèmes sans passeur d'échantillons
- Techniques de coupe et avec arbre de colonne

Pour tous les appareils CI



Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK



Pour la dialyse «inline».



1 STK

6.1831.060

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m

Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 STK

6.1831.100

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 1 m



1 STK

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm

Câble pour la connexion d'un Extension Module à un appareil Professional IC



1 STK

6.2251.000

Douilles de repérage pour capillaires

Gaines colorées pour repérer les capillaires. Trois pièces parmi cinq couleurs différentes.





Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK




Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.




Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2103.170	Adaptateur pour le détecteur de fuites sur le Professional IC Adaptateur pour la connexion de deux détecteurs de fuites à un appareil CI.	
6.2156.070	Câble Extension Module - Professional IC, 1 m Câble pour la connexion d'un Extension Module à un appareil Professional IC	
6.5332.000	Set de tuyaux CI pour deuxième module d'extension	
6.2057.130	Support pour cellule de dialyse Support pour cellule de dialyse	



Logiciel de chromatographie compatible client/serveur de Metrohm pour le contrôle de tous les systèmes Professional IC intelligents, des appareils Compact IC et leurs périphériques, de tous les détecteurs et des différents passeurs d'échantillons, du 800 Dosino, du 771 Compact Interface, etc.

Le logiciel assure le contrôle, permet d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler les données, ainsi que de générer les rapports d'analyses par chromatographie ionique.

Les données et méthodes sont sauvegardées de manière centralisée sur le serveur.

Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, logiciels complets de base de données, développement de méthodes, configuration et commande de système manuelle ; administration des utilisateurs très flexible, opérations de bases de données performantes, fonctions d'exportation de données complètes, générateur de rapports configurable individuellement, commande et contrôle des différents composants du système et des résultats de chromatographie ionique.

MagIC Net Multi satisfait totalement à la directive FDA 21 CFR Part 11 ainsi qu'aux BPL.

MagIC Net est disponible dans 15 langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, chinois traditionnel, français, italien, espagnol, portugais, bulgare, tchèque, hongrois, japonais, coréen, russe, slovaque

Dans cette version, l'interface utilisateur graphique a été modernisée, ce qui améliore entre autres la mise à l'échelle et la netteté de l'interface utilisateur sur les écrans 4K.

La performance des systèmes client-serveur avec serveurs hors du réseau interne de l'entreprise a été améliorée.

Version client/serveur avec 3 licences
