



942 Extension Module Vario HPG

2.942.0040

Le 942 Extension Module Vario HPG est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il permet l'apport d'un autre éluant dans un système à gradient haute pression Professional IC Vario.

Applications typiques

- Systèmes à gradient haute pression avec quatre éluants au maximum

Contenu de la livraison 2.942.0040

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.942.0040

942 Extension Module Vario HPG

Le 942 Extension Module Vario HPG est un module d'extension pour la famille d'appareils Professional IC Vario. Il permet l'apport d'un autre éluant dans un système à gradient haute pression Professional IC Vario.

Applications typiques

- Systèmes à gradient haute pression avec quatre éluants au maximum



1 STK

6.1602.160

Adaptateur de flacon pour éluants et réactifs GL 45

Pour flacons à éluant, à réactif et de rinçage avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



1 STK

6.1609.000

Tube sécheur grand, courbé

Pour remplissage avec matériau d'adsorption.



1 STK

6.1805.060

Tuyau en FEP / M6 / 60 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1831.100

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 1m



1 STK

6.1834.080

Tuyau d'aspiration, 2 m

Tuyau d'aspiration d'éluant pour le raccordement des appareils Professional IC au dégazeur IC.

En option :

6.2744.210 adaptateur de tuyau pour crépine d'aspiration

6.2821.090 crépine d'aspiration

6.2744.230 adaptateur 1/16 in/2,5 mm pour le raccordement du tuyau d'aspiration à la pompe IC s'il n'y a pas de dégazeur



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2251.000

Douilles de repérage pour capillaires

Gaines colorées pour repérer les capillaires. Trois pièces parmi cinq couleurs différentes.



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm

Câble pour la connexion d'un Extension Module à un appareil Professional IC



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK




1 STK

6.2744.210

Adaptateur de tuyau pour filtre d'aspiration

Pour appareils Professional IC



1 STK

6.2758.000

Spirale de mélange pour gradients haut pression

Spirale de mélange (430 µL capillaire PEEK, 970 x 0,75 mm) avec connecteur T UNF 10/32 pour le mélange de gradients haute pression.



1 STK

6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



1 STK

6.2816.040

Canule de purge

Avec tuyau PTFE et raccord Luer. Pour seringues. Pour aspirer les éluants.



1 STK

6.2821.090

Crépine d'aspiration

Dimensions des pores 27 µm. Jeu de 5 pièces. Pour tuyau d'aspiration (6.1834.000) et tubes de filtration (6.1821.040) et (6.1821.050).




1 STK

6.2821.130

Filtre de rechange pour filtre inline

Filtre de rechange pour filtre inline.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2103.170	Adaptateur pour le détecteur de fuites sur le Professional IC Adaptateur pour la connexion de deux détecteurs de fuites à un appareil CI.	
6.2156.070	Câble Extension Module - Professional IC, 1 m Câble pour la connexion d'un Extension Module à un appareil Professional IC	
6.2617.040	Outil pour joint de piston Macro Pour retirer et monter le joint de piston dans toutes les têtes de pompe Macro	
6.2741.040	Joint de piston PE/PTFE Macro Pour toutes les têtes de pompe Macro	

6.2744.240

Connecteur croisé UNF 10/32 PEEK

Connecteur croisé muni de quatre connecteurs pour mélanger trois solutions.



6.2824.130

Tête de pompe macro en PEEK

Tête de pompe macro pour appareils Professional IC



6.5332.000

Set de tuyaux CI pour deuxième module d'extension





Logiciel de chromatographie compatible client/serveur de Metrohm pour le contrôle de tous les systèmes Professional IC intelligents, des appareils Compact IC et leurs périphériques, de tous les détecteurs et des différents passeurs d'échantillons, du 800 Dosino, du 771 Compact Interface, etc.

Le logiciel assure le contrôle, permet d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler les données, ainsi que de générer les rapports d'analyses par chromatographie ionique.

Les données et méthodes sont sauvegardées de manière centralisée sur le serveur.

Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, logiciels complets de base de données, développement de méthodes, configuration et commande de système manuelle ; administration des utilisateurs très flexible, opérations de bases de données performantes, fonctions d'exportation de données complètes, générateur de rapports configurable individuellement, commande et contrôle des différents composants du système et des résultats de chromatographie ionique.

MagIC Net Multi satisfait totalement à la directive FDA 21 CFR Part 11 ainsi qu'aux BPL.

MagIC Net est disponible dans 15 langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, chinois traditionnel, français, italien, espagnol, portugais, bulgare, tchèque, hongrois, japonais, coréen, russe, slovaque

Dans cette version, l'interface utilisateur graphique a été modernisée, ce qui améliore entre autres la mise à l'échelle et la netteté de l'interface utilisateur sur les écrans 4K.

La performance des systèmes client-serveur avec serveurs hors du réseau interne de l'entreprise a été améliorée.

Version client/serveur avec 3 licences
