



943 Professional Thermostat Vario

2.943.0210

Le 943 Professional Thermostat Vario est un four à colonne autonome prévu pour deux colonnes d'une longueur maximale de 150 mm. Il se caractérise par sa rapidité de chauffe et la possibilité d'exploiter deux colonnes de séparation jusqu'à 80 °C.

Contenu de la livraison 2.943.0210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 STK

6.1831.100

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 1m



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK




1 STK

6.2845.600

Support de colonne complet pour Professional Thermostat

Support de colonne intelligent pour Professional Thermostat




Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1015.100	Metrosep BP 1 Guard/2.0 La Metrosep BP 1 Guard/2,0 est utilisée pour générer une pression de service suffisante dans le trajet d'écoulement des réactifs post-colonne. Elle s'utilise en association avec une pompe haute pression pour le transport du réactif post-colonne dans le Professional Reactor.	
6.1602.200	Adaptateur de siphon pour bouteille 2 x M6, 1 x M8 pour 6.1608.120 Adaptateur de siphon pour bouteille d'éluant en PP pour éluants, solutions de dérivation post-colonne, etc. Avec cet adaptateur de siphon pour bouteille, une pression de gaz peut être appliquée sur la bouteille d'éluant en PP.	
6.1608.120	Bouteille d'éluant en PP, 2 L Bouteille d'éluant pour des applications où le verre doit être évité.	
6.2061.100	Support de flacons Appareils Professional IC Couvercle d'appareil et support de flacons pour les appareils Professional IC.	



Pour combiner un module CI avec la surface d'appui d'un Professional IC avec un Compact IC



Plaque de réacteur intelligente avec réacteur pour applications PCR.



6.2845.110

Plaque de réacteur HT complète pour Professional Reactor


Plaque de réacteur avec réacteur pour applications PCR à hautes températures (> 120 °C). Avec capillaire de réacteur en PEEK.



6.2845.200

Réacteur complet pour 6.2845.100

Réacteur supplémentaire pour plaque de réacteur



6.2845.210

Réacteur HT complet pour 6.2845.110

Réacteur pour applications PCR à hautes températures (> 120 °C). Avec capillaire de réacteur en PEEK.

