




944 Professional UV/VIS Detector Vario

2.944.0010

Le 944 Professional UV/VIS Detector Vario est le détecteur UV/VIS intelligent de Metrohm. Il permet une quantification sûre et fiable des substances actives dans le domaine ultraviolet ou visible. La détection s'effectue à l'aide d'une diode array.

Contenu de la livraison 2.944.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.944.0010	944 Professional UV/VIS Detector Vario

Le 944 Professional UV/VIS Detector Vario est le détecteur UV/VIS intelligent de Metrohm. Il permet une quantification sûre et fiable des substances actives dans le domaine ultraviolet ou visible. La détection s'effectue à l'aide d'une diode array.



2 STK

6.1831.100

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 1 m



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2839.130

Durchflussszelle zu 944

PEEK-Durchflussszelle für 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2061.100	Support de flacons Appareils Professional IC Couvercle d'appareil et support de flacons pour les appareils Professional IC.	
6.2061.110	Bac recueille goutte avec capteur pour appareils Professional IC	
6.2061.120	Connecteur système Pour combiner un module CI avec la surface d'appui d'un Professional IC avec un Compact IC	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario Le 943 Professional Reactor Vario est un réacteur chauffable spécialement étudié pour la dérivation pré- et post-colonne. Il se caractérise par sa robustesse, sa rapidité de chauffe et la possibilité d'obtenir des réactions jusqu'à 150 °C.	

2.943.0210

943 Professional Thermostat Vario


Le 943 Professional Thermostat Vario est un four à colonne autonome prévu pour deux colonnes d'une longueur maximale de 150 mm. Il se caractérise par sa rapidité de chauffe et la possibilité d'exploiter deux colonnes de séparation jusqu'à 80 °C.



6.2764.000

Joint de remplacement des 62839130

Joint de remplacement de la cellule à flux continu 10 mm (6.2839.130) pour appareils UV/VIS



6.2804.060

Lampe au deutérium (UV) pour appareils UV/VIS

Lampe de rechange pour la gamme UV du spectre



6.2804.100

Lampe halogène (VIS) pour Professional UV/VIS Detector

Lampe de rechange pour la gamme visible pour le 944 Professional UV/VIS Detector Vario

