





# 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW

2.947.0010

Le 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW, un détecteur intelligent à longueur d'onde unique, permet une quantification sûre et fiable des substances actives dans le domaine ultraviolet ou visible. Une longueur d'onde peut être sélectionnée.

## Contenu de la livraison 2.947.0010

| Qt.   | Order no.  | Description                           |
|-------|------------|---------------------------------------|
| 1 STK | 1.947.0010 | Professional UV/VIS Detector Vario SW |



2 STK

6.1831.100

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 1 m



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2839.130

Durchflussszelle zu 944

PEEK-Durchflussszelle für 944 Professional UV/VIS Detector Vario



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2804.110 | Lampe au deutérium (UV) pour 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW<br><br>Remplacement de la lampe au deutérium pour 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW.                                                                                                             |    |
| 6.2630.100 | Couvercle pour le logement de la lampe UV sur le UV/VIS Detector SW /MW                                                                                                                                                                                                               |   |
| 6.2630.200 | Couvercle pour le logement de la lampe VIS sur le UV/VIS Detector SW /MW                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2.943.0110 | 943 Professional Reactor Vario<br><br>Le 943 Professional Reactor Vario est un réacteur chauffable spécialement étudié pour la dérivation pré- et post-colonne. Il se caractérise par sa robustesse, sa rapidité de chauffe et la possibilité d'obtenir des réactions jusqu'à 150 °C. |  |

Le 943 Professional Thermostat Vario est un four à colonne autonome prévu pour deux colonnes d'une longueur maximale de 150 mm. Il se caractérise par sa rapidité de chauffe et la possibilité d'exploiter deux colonnes de séparation jusqu'à 80 °C.



Couvercle d'appareil et support de flacons pour les appareils Professional IC.




Pour combiner un module CI avec la surface d'appui d'un Professional IC avec un Compact IC



6.2764.000

Joint de remplacement des 62839130

Joint de remplacement de la cellule à flux continu 10 mm (6.2839.130)  
pour appareils UV/VIS



---

6.2804.120

Lampe halogène II (VIS) pour le 947 Professional UV/VIS Detector

Lampe de rechange pour la gamme visible pour le 947 Professional UV  
/VIS Detector  
Fonctionne uniquement avec le support pour lampe halogène II  
62630010

