





947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

2.947.0020

Le 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW, un détecteur intelligent de longueurs d'onde multiples, permet une quantification sûre et fiable des substances actives dans le domaine ultraviolet ou visible. Huit longueurs d'onde peuvent être sélectionnées au maximum. La détection s'effectue à l'aide d'un réseau de diodes.

Contenu de la livraison 2.947.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.947.0020	Professional UV/VIS Detector Vario MW



2 STK

6.1831.100

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 1 m



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2839.130

Durchflussszelle zu 944

PEEK-Durchflussszelle für 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2804.110	Lampe au deutérium (UV) pour 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW Remplacement de la lampe au deutérium pour 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW.	
6.2630.100	Couvercle pour le logement de la lampe UV sur le UV/VIS Detector SW /MW	
6.2630.200	Couvercle pour le logement de la lampe VIS sur le UV/VIS Detector SW /MW	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario Le 943 Professional Reactor Vario est un réacteur chauffable spécialement étudié pour la dérivation pré- et post-colonne. Il se caractérise par sa robustesse, sa rapidité de chauffe et la possibilité d'obtenir des réactions jusqu'à 150 °C.	

Le 943 Professional Thermostat Vario est un four à colonne autonome prévu pour deux colonnes d'une longueur maximale de 150 mm. Il se caractérise par sa rapidité de chauffe et la possibilité d'exploiter deux colonnes de séparation jusqu'à 80 °C.



Couvercle d'appareil et support de flacons pour les appareils Professional IC.




Pour combiner un module CI avec la surface d'appui d'un Professional IC avec un Compact IC



6.2764.000

Joints de remplacement des 62839130

Joints de remplacement de la cellule à flux continu 10 mm (6.2839.130)
pour appareils UV/VIS



6.2804.120

Lampe halogène II (VIS) pour le 947 Professional UV/VIS Detector

Lampe de rechange pour la gamme visible pour le 947 Professional UV
/VIS Detector
Fonctionne uniquement avec le support pour lampe halogène II
62630010

