


Zubehör-Kit: OMNIS IC L Module

6.05000.040

Contenu de la livraison 6.05000.040

Order Number	Description	Quantité
6.01805.500	FEP-Schlauch 1/8" RO - DEG, 1200 mm	2 PCS




6.01806.000	Capillaire PEEK 0,18 mm d.i. / 2 m	1 PCS
-------------	---	-------



Pour une utilisation dans un trajet d'écoulement sous haute pression, p. ex. comme capillaire de préchauffage pour les colonnes Metrosep Carb 2 en version 2 mm (6.01090.2x0).


6.01831.100	PEEK-Kapillare DEG - HPP, 240/0.75 mm	2 PCS
-------------	--	-------



6.01831.110

PEEK-Kapillare HPP - INJ, 160/0.5 mm


2 PCS



6.01831.140

PEEK-Kapillare INJ - COL, 180/0.18 mm


1 PCS



6.01831.180

PEEK-Kapillare, INJ-COL, 280/0.18 mm


1 PCS



6.02744.010

flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.


2 PCS



6.02837.040

Filterrohr


2 PCS



6.05801.310

Ablaufkit, L

1 PCS




6.1825.210

Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL

2 PCS

Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK



6.2744.070

Vis de pression courte

2 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.2744.320



Accouplement PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Relie des tuyaux de transfert (M6) aux capillaires (UNF 10 /32)