



Kit d'accessoires WSM (1T/2P)

6.05001.110

Ce kit d'accessoires comprend tous les composants nécessaires à la constitution du tuyau d'une pompe de rinçage et d'aspiration sur le module de pompe de l'OMNIS Workstation Module (1T /2P). En plus de tuyaux préconfectionnés avec connecteur Luer, il contient deux pinces de serrage et deux tuyaux de pompe. Le kit contient également un outil pour faciliter la mise en place des raccords Luer.

Contenu de la livraison 6.05001.110

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.01801.020	Tuyau de pompe Pharm-A-line pour le module de pompe péristaltique

Le tuyau de pompe est muni d'adaptateurs qui permettent un montage direct dans la pompe péristaltique du module de pompe. Le tuyau de pompe Pharm-A-line est prévu pour transporter des solutions aqueuses ou non aqueuses et doit être utilisé avec la pince de serrage blanche dans le module de pompe.



2 STK

6.01805.110

Tuyau PTFE avec Luer 80 cm

Tuyau de raccordement du module de pompe péristaltique 2 ou 4 au distributeur (aspiration) sur le module Pick&Place.



2 STK

6.01805.120

Tuyau PTFE avec Luer 2,5 m

Tuyau de raccordement de la pompe péristaltique dans le module de pompe au bidon.



1 STK

6.02621.030

Outil Luer

Cet outil facilite la mise en place et le démontage de connecteurs Luerlok. Il peut être placé sur le connecteur Luerlock et sa forme facilite la mise en place des tuyaux munis de connecteurs Luer.



2 STK

6.02703.000

Pince de serrage blanche pour le module de pompe
« Péristaltique »

Le tuyau de pompe est fixé et bloqué au moyen de la pince de serrage sur le module de pompe « Péristaltique ».

