



Mise à niveau module de pompe péristaltique WSM

6.05800.570

Cet ensemble comprend tous les composants nécessaires à la mise à niveau d'un OMNIS Workstation Module de 2 pompes. L'ensemble peut être utilisé avec une extension de 0 à 2 pompes et de 2 à 4 pompes et permet un nettoyage efficace des capteurs et des récipients d'échantillons. En plus des pompes nécessaires, tous les tuyaux et bidons requis pour équiper une autre pompe de rinçage et d'aspiration sont compris dans l'ensemble.

Contenu de la livraison 6.05800.570

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01543.100	Pointe d'aspiration pour automatisation
		Pointe d'aspiration pour les titrages OMNIS automatisés.




1 STK

6.01805.000

Connexion tubulaire FEP / M6 / 66,5 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.01805.010

Connexion tubulaire PTFE / M8 / 66,5 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.05001.110

Kit d'accessoires WSM (1T/2P)

Ce kit d'accessoires comprend tous les composants nécessaires à la constitution du tuyau d'une pompe de rinçage et d'aspiration sur le module de pompe de l'OMNIS Workstation Module (1T/2P). En plus de tuyaux préconfectionnés avec connecteur Luer, il contient deux pinces de serrage et deux tuyaux de pompe. Le kit contient également un outil pour faciliter la mise en place des raccords Luer.



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1621.100

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.05700.010	Kit de consommables OMNIS Module de pompe (bicanal) Deux tuyaux de pompe avec les pinces de serrage correspondantes de rechange dans un OMNIS Module de pompe. Deux pompes péristaltiques du module de pompe peuvent être ré-équipées avec ce kit de consommables.

