



Mise à niveau OMNIS Sample Robot S-M WSM

6.05800.600

Cet ensemble comprend tous les composants pour la mise à niveau d'un OMNIS Sample Robot WSM en place de la taille S à M. En complément de la base de module et de la base de rack, tous les câbles, toutes les vis, extensions des bras requis, ainsi que la licence fonctionnelle, sont contenus dans l'ensemble. Il comprend également une rigole d'écoulement pour l'OMNIS Sample Robot M/L.

Contenu de la livraison 6.05800.600

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01804.460	Gouttière pour OMNIS Sample Robot M/L WSM

La gouttière est installée derrière les postes de travail de l'OMNIS Sample Robot WSM M/L et récupère la solution qui peut déborder en cas d'erreur, afin de l'acheminer en toute sécurité et sans contact par un tuyau jusqu'à un bidon de déchets.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)	
	Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte un poste de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons sans pompes. Le poste de travail réceptionne le bécher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans le bécher de stockage du poste de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé sur ce poste de travail.	
2.1024.0020	OMNIS Workstation Module (1T/2P)	
	Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte un poste de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons et deux pompes pour le nettoyage automatique (rinçage et aspiration) de récipients d'échantillons et de capteurs. Le poste de travail réceptionne le bécher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans le bécher de stockage du poste de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé.	
2.1024.0030	OMNIS Workstation Module (2T/4P)	
	Module à intégrer à l'OMNIS Sample Robot WSM. Ce module comporte deux postes de travail pour le traitement automatique des récipients d'échantillons et quatre pompes pour le nettoyage automatique de récipients d'échantillons et de capteurs (rinçage et aspiration) sur les deux postes de travail. Les postes de travail réceptionnent le bécher d'échantillon pour l'analyse. Entre les analyses, les capteurs utilisés peuvent être nettoyés ou rangés dans les béciers de stockage des postes de travail. Si pendant l'analyse, il est nécessaire d'agiter, un agitateur à hélice séparé ou un agitateur magnétique peut être installé.	

6.02041.010 Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.


Plastique : polypropylène (PP)



6.02041.020 Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.310.

Plastique : polypropylène (PP)



6.02041.030 Rack d'échantillons OMNIS, 16 x 120 mL, (PP)

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 16 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.


Plastique : polypropylène (PP)



6.02041.040 Rack d'échantillons OMNIS, 25 x 75 mL, (PP)

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 25 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Plastique : polypropylène (PP)



6.02041.050

Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 150 mL, (PP)

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : godets de 150 mL (de forme haute et sans bec verseur).

Plastique : polypropylène (PP)

