



Sonde Raman « see-through » (785 nm), 5 m

607510190

Sonde transparente destinée aux mesures à travers des emballages. Longueur de la fibre 5 mètre. Comprend un adaptateur focus, un régulateur de surface et un écran de protection contre la lumière.

Compatible avec les modèles i-Raman NxG 785S et 785H.

Contenu de la livraison 607510190


Qt.	Order no.	Description	
1 STK	BWT-840001122	Régleur de surface pour sonde ST	
		Régleur de surface pour sonde ST.	
		RST-SR	
1 STK	BWT-840001119	Adaptateur de focalisation	
		Adaptateur de focalisation pour STRam 785 nm.	
		RST-FA-785	

1 STK

BWT-840001120 Accessoire écran protecteur de lumière pour STRam

Accessoire écran protecteur de lumière pour STRam.

RST-LS



Accessoires optionnels

Order no.	Description
607511600	Capuchon en polystyrène pour sonde see-through
	Capuchon de validation pour sonde see-through avec polystyrène standard ASTM intégré.

