



Metrosep A Supp 5 - 250/2,0

6.1006.230

La Metrosep A Supp 5 - 250/2,0 est la colonne de séparation microbore haute performance, qui permet de résoudre facilement et de manière reproductible même les problèmes de séparation complexes. Le spectre des applications possibles de cette colonne dépasse largement la seule détection des anions standard. La Metrosep A Supp 5 - 250/2,0 est utilisée chaque fois qu'il s'agit d'associer des performances de séparation extrêmes à des limites de sensibilité très basses et une très faible consommation d'éluant.

Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

La Metrosep A Supp 5 Guard/2,0 protège les colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 en version 2 mm de manière fiable des contaminations provenant de l'échantillon et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement vissée sur la colonne de séparation correspondante, pratiquement sans volume mort, selon le système « On Column Guard ». La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 Guard/2,0 est souvent recommandée.



La Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0 protège les colonnes CI pour anions Metrosep A Supp 5 et 7 en version 2 mm de manière fiable des contaminations provenant de l'échantillon et de l'éluant.

Cette précolonne contient le même matériau de séparation que la Metrosep A Supp 5, est comme elle fabriquée en PEEK et directement reliée à la colonne de séparation correspondante par connexion capillaire. La précolonne prolonge la durée de vie de la colonne analytique sans altérer pour ainsi dire sa performance de séparation chromatographique. Son prix avantageux et sa facilité de manipulation font que l'utilisation de la A Supp 5 S-Guard/2,0 est souvent recommandée.

