



Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0

6.1014.150

La colonne Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 est utilisée pour l'élimination de contaminations organiques dans les éluants. La colonne Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 aide à la prévention des perturbations de ligne de base liées aux éluants, en particulier dans les systèmes gradients. Elle se base sur un matériau polymère. Ainsi est-il possible d'utiliser la Metrosep RP Trap 2 - 100/4,0 dans une gamme de pH aussi bien acide que basique.

Contenu de la livraison 6.1014.150

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

