



Metrosep C 4 - 150/4.0

6.1050.420

La Metrosep C 4 - 150/4,0 est la colonne standard universelle pour les analyses de cations grâce à sa performance de séparation élevée en peu de temps. La Metrosep C 4 - 150/4,0 est la colonne de séparation idéale pour l'analyse des métaux alcalins et alcalino-terreux en milieux aqueux.

Contenu de la livraison 6.1050.420

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/4.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire. La Metrosep C 4 Guard/4.0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte quasiment sans volume mort directement sur la colonne de séparation concernée.	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4,0	
	Le matériau de la Metrosep C 4 S-Guard/4,0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire.	
6.1050.530	Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0	
	La Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 comporte le matériau de la colonne C 4 et sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Comparativement aux précolonnes standard C 4, la Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 présente une plus grande capacité et sa durée de vie est par conséquent plus longue.	