



## Metrosep C 6 - 250/4.0

6.1051.430

La Metrosep C 6 - 250/4,0 est la colonne pour cations avec la plus haute capacité de la série C 6. Elle est destinée aux applications exigeant des performances de séparation très élevées. Cette colonne permet d'analyser de manière fiable des échantillons présentant des différences de concentration extrêmes. La séparation en particulier du sodium et de l'ammonium est excellente.

### Contenu de la livraison 6.1051.430

| Qt.   | Order no.  | Description    |
|-------|------------|----------------|
| 2 STK | 6.2744.060 | Bouchon fileté |

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1051.500 | Metrosep C 6 Guard/4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|            | <p>La Metrosep C 6 Guard/4,0 est basée sur le matériau de la colonne C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle permet d'augmenter sensiblement la durée de vie des colonnes de séparation analytiques. La Metrosep C 6 Guard/4,0 fonctionne d'après le système « On Column Guard System » et se monte directement sur la colonne de séparation correspondante en n'ajoutant pratiquement aucun volume mort.</p> |                                                                                     |
| 6.1051.510 | Metrosep C 6 S-Guard/4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|            | <p>La précolonne Metrosep C 6 S-Guard/4,0 est basée sur le matériau de séparation C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle augmente la durée de vie des colonnes de séparation analytiques.</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |