




Optrode

6.1115.000

Capteur optique pour titrage photométrique avec 8 longueurs d'onde disponibles. La commutation de longueur d'onde peut être commandée par logiciel (à partir de tiemo 2.5) ou se faire par un aimant. La tige en verre est totalement résistante aux solvants et simple à nettoyer. Le capteur, peu encombrant, est par ex. adapté pour :

- les titrages en milieu non aqueux selon USP ou EP
- les déterminations de groupes terminaux carboxyle
- TAN/TBN selon ASTM D974
- la détermination des sulfates
- Fe, Al, Ca dans le ciment
- la dureté de l'eau
- le sulfate de chondroïtine selon USP

Le capteur ne convient aux déterminations de concentrations par mesure de l'intensité de la couleur (colorimétrie).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.02109.000 Câble d'adaptateur OMNIS

Ce câble d'adaptateur de la prise F sur la fiche P convient pour le raccordement d'un capteur sans capteur de température avec câble fixe (par ex. Optrode ou Solvotrode easyClean) sur un module de mesure analogique d'OMNIS.



6.02117.000 Bloc d'alimentation secteur USB 5 V / 2,1 A

Chargeur USB 946 Portable VA Analyzer.

Bloc d'alimentation pour alimentation électrique de la 6.1115.100 Optrode si un appareil Metrohm ne dispose d'aucun port USB pour cela (comme par ex. sur les anciens appareils).

