



Cellule Thin-Layer

6.1257.100

Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Thin-Layer. Pour des applications spéciales et des systèmes avec contre-pression élevée (par ex. les couplages MS pour ampérométrie).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1257.820	Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer
	Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.840

Spacer 25 μm pour cellule Thin-Layer

Spacer 25 μm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



6.5000.200

Kit d'accessoires : IC Amperometric Detector

Kit d'accessoires en option pour l'IC Amperometric Detector en vue de déterminations dans des solutions peu conductrices.

